



EU300

Relé de control de tensión trifásico (simetría)

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos

2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-20 - 55 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 70 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible

1 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido

1.5 - 10 mm²

Dimensiones

Altura

85 mm

Profundidad

64 mm

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

4 W

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1

8 A

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN