



EU300

### Rele' Di Controllo Delle Fasi 1 Contatto In Scambio 8 A 250 V Ac 2 M. Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Serie

Altezza	85 mm
Profondità	64 mm

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Potenza

Potenza dissipata totale	4 W
--------------------------	-----

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC1	8 A
--------------------------------------	-----

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------