



EU300

Kontrolní relé 3-fázové (pro kontrolu podpětí a asymetrie)

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Rozměry

Výška	85 mm
Hloubka	64 mm

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4 W
--	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1	8 A
---------------------------------------	-----

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------