



EU301

Relais de contrôle compresseur tri.

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	60 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	3N, 400/230 V
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Puissance

Puissance	5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4 W

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
---------------------------------	-----

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Réglages

Temporisation au déclenchement	200 s
--------------------------------	-------