



LNH0080M

### Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 80A indicateur combiné patte métallique

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe gG

##### Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

##### Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension assignée d'emploi Ue 500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz 500 - 500 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

##### Conditions d'utilisation

Isolé Non

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 120 kA

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 6.50 W

##### Dimensions

Hauteur 58.50 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 79 mm

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui