



LNH0080M

**Fusible à couteaux HPC NH000 gG AC500V 80A indicateur combiné patte métallique**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC/DC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

80 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

6.50 W

**Dimensions**

Hauteur

58.50 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

79 mm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui