



LNH0080M

## Knivsäkring 000 80A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|       |    |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

#### Säkring

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Säkringsstorlek          | NH000 |
| Säkringens karakteristik | gG    |

#### Spänning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Matarspänning             | AC/DC       |
| Märkdruftspänning Ue      | 500 - 500 V |
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 500 - 500 V |

#### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 80 A |
|-----------|------|

#### Användningsförhållanden

|          |     |
|----------|-----|
| Isolerad | Nej |
|----------|-----|

#### Elektriska huvudattribut

|   |        |
|---|--------|
| Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) | 120 kA |
|---|--------|

#### Ström

|  |        |
|--|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 6,50 W |
|--|--------|

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 58,50 mm |
| Bredd | 21 mm    |
| Djup  | 79 mm    |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |