



LNH0080M

Knivsäkring 000 80A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH000
-----------------	-------

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

Spänning

Matarspänning	AC/DC
---------------	-------

Märkdryftspänning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6,50 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	58,50 mm
------	----------

Bredd	21 mm
-------	-------

Djup	79 mm
------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----