



75144034



IP20

Sensore touch quadruplo comfort con accopp. bus KNX Berker TS Sensor vetro alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

Potenza

Corrente assorbita	12,50 mA
--------------------	----------

Serie

Profondità di installazione	24,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	27 mm
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	8
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Materiale	Alluminio Vetro
finitura superficiale	Lucido

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
----------	--

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
-------------------	-----------------------------

Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----