



75144034



IP20

TS Sensor - tecla x4 c/BCU, vidro alum

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Potência

Consumo de corrente 12,50 mA

Dimensões

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 8

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Material Alumínio
Vidro

Acabamento Brilhante

Ecrã

Com display Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Texto

Função Para funções de interruptor, botão de pressão,
reóstato e estores
Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex.,
para a limpeza da superfície do vidro

Modo de instalação Para montagem vertical

Temperatura Ligação adicional para sensor de temperatura
externo
Sensor de temperatura integrado para operação
como unidade de extensão do controlador
Medição da temperatura através do sensor
de temperatura interno ou de um objeto de
comunicação externo

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim