



75144034



IP20

Senzor skleněný, 4-násobný komfortní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Výkon

Příkon 12,50 mA

Rozměry

Vestavěná hloubka 24,20 mm
 Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 27 mm
 Výška 160 mm
 Šířka 86 mm
 Hloubka 37,70 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Hliník
 Kód RAL 9006
 Materiál Hliník
 Sklo
 Povrchová úprava Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
 Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
 Způsob montáže Pro svislou montáž
 Teplota Doplnková přípojka pro externí čidlo teploty
 Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu
 Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano
 V souladu se směrnicí RoHS Ano