



FU22ACN

**Coffret NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées 48 modules, porte transparente**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Adapté à un usage extérieur | Non      |
| Montage sur                 | Encastré |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 2   |
| Nombre de rangées         | 2   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 48 |
|-------------------|----|

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 537 mm |
| Largeur            | 600 mm |
| Profondeur         | 150 mm |
| Largeur de montage | 550 mm |

#### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
|------------------|---|

#### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 150 mm |
| Largeur en modules    | 24     |

#### Couvercle, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui               |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matériau

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Code RAL | 9010               |
| Couleur  | Blanc pur          |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe II    |
| Résistance aux chocs IK   | IK08         |
| Classe de protection (IP) | IP40         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|