



VU36NMB



Mediakapsling volta med mediaplåt för infällnad i betongvägg. Höjd: 3 rader.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 22,50 W

Utrustning

Antal skenor 3

Antal rader 3

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Nej

Kapacitet

Antal moduler 36

Antal halva moduls anslutningar per skena 72

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 630,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 98 mm

Infällnadshöjd 615 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314,50 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 89 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Dörtyp skåp Enkeldörr

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Ja

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	650 °C
Skyddsklass med dörr	IP30