




85121200

## Relais module 230 V 1-v

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

#### Bediening en signalisatie

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
|----------------------------------------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Energieverbruik standby      | 0,30 W |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V | 2300 W |
| TL-lampen in duoschakeling   | 1000 W |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

#### Teksten

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijpost-ingang | Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact)<br>eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost |
| Montagewijze   | Met spreidklemmen                                                                             |
| Aansluitwijze  | Met schroefklemmen                                                                            |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |