



85121200



## Relais module 230 V 1-v

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

#### Teksten

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact)  
eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja