



85121200



Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta Da

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 0,30 W

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 2300 W

Fluorescentne svjetiljke u duo krugu 1000 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm

Tekst

Ulaz jedinice za proširenje Sa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da