




85121200

Relej, univerzalni, elektronski, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta	Da
---------------------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,30 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W
Fluorescentne svjetiljke u duo krugu	1000 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Dimenzije

Ugrađena dubina	32 mm
-----------------	-------

Tekst

Način instalacije	Sa kralama
Ulaz jedinice za proširenje	Sa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da