



85121200



Reläinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor Ja

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30 W

230 V glöd- och halogenlampor 2300 W

Lysrör, Duokopplade' 1000 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32 mm

Text

Expansionsenhet ingång Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor

Utförande Med klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja