



85121200



Електронна вставка з релейним контактом

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 230 - 230 V

Елементи керування та індикатори

Застосовується з датчиком руху Так

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Потужність

Споживання енергії (режим очікування) 0,30 W

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа 2300 W

Люмінесцентні лампи в подвійній схемі 1000 W

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Розміри

Вбудована глибина 32 mm

Тексти

Додатковий вхід з додатковим вхідним блоком для кнопки (НВ контакт), для блоку розширення датчика руху

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так