



85121201



Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento No

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

Lampade fluorescenti in circuito duo 1000 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Serie

Profondità di installazione 32 mm

Testo

Ingresso unità di estensione Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì