




85121201



Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento	No
---------------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeni da 230 V	2300 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1000 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Serie

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Testo

Ingresso unità di estensione	Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
------------------------------	--

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì