



85121201



R.classic/1930/Glas Przekaznikowy sterownik załączający, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu Nie

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1000 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Dodatkowe informacje

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopozomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak