




85121201



R.classic/1930/Glas Przekaznikowy sterownik załączający, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
------------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1000 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Dodatkowe informacje

Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopozomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak