



85121201



Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Bediening en signalering

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Teksten

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact)
eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja