



85121201



**Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, serie 1930/R.classic**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 230 - 230 V

**Ovládací prvky a indikátory**

Použitelné se senzorem pohybu Ne

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Výkon**

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Zářivky v duo obvodu 1000 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 32 mm

**Texty**

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano