



FN700E

Porte interne, quadro 700x1900mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1790 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 587 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|--------------------|-----------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Couleur du produit | Blanc pur |
| Matériau | Acier |
| Traitement | Laqué |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm |

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre de clés | 2 |
|----------------|---|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|