



FN700E

### Controporta interna H1900 L700 RAL9010 quadro evo

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza	1790 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	587 mm

##### Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Porta a serratura
Numero di serrature	1

##### Materiali

Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro
Colore prodotto	Bianco puro
Materiale	Acciaio
Trattamento	Verniciato

##### Protezione

Classe protezione	Isolamento classe I
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm

##### Equipaggiamento

Numero di chiavi	2
------------------	---

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----