



FN700E

**Contra porta interna a.1900 l.700**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 1790 mm |
| Largura      | 600 mm  |
| Profundidade | 587 mm  |

**Tampa, porta**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| A porta/tampa é transparente | Não           |
| Número de portas de armário  | 1             |
| Tipo de porta do armário     | Porta fechada |
| Número de bloqueios          | 1             |

**Materiais**

|            |             |
|------------|-------------|
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |
| Material   | Aço         |
| Tratamento | Envernizado |

**índice de proteção**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Classe de proteção    | Classe de isolamento I |
| Índice de proteção IP | IP55                   |
| Recebe fechadura      | 3 lados 7 mm           |

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|