



HW1W408DS

Switch Disconnecter HW1 800A 4P Drawout

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3	55 kA
Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3	55 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Uitvoering component	Uitrijbaar

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja