



HWX013H

**Moteur de rechargement 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	2.30 A
-------------------------	--------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Tension circuit de commande en CA	100 - 130 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Avec fonction auto reset	Non
--------------------------	-----

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui