



HWX013H

Mando motor 100-130V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 2,30 A

Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA

Tensión asignada de aislamiento U_i 450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp}) 6000 V

Tensión circuito de mando en AC 100 - 130 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Funciones

Con función de reinicio automático No

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí