



VU36NCT

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$. 22,50 W

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Kapacitet

Broj modula 36

Broj klemna za polumodule po šini 72

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 630,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 94,50 mm

Ugrađena visina 615 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 335 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 90 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
----------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----
