



75663590



Tastsensor berker B.IQ met therm. 3-v glas, polarwit

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcities

Met kamerthermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 119,60 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 16,65 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
Toets hulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/
warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-
object (waarderingsverhouding instelbaar)
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-
object

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja