



75663590



**B.IQ dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, stalko, p.bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Dimenzije**

Visina 119,60 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 8

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Da

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata  
Sa funkcijom zaštite ventila  
Funkcija pomoći se može aktivirati

Način rada Načini rada kontrolera: komfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Temperatura Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrisirati)  
Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da