



75663590



Tryckkn KNX 3-vip temp S.1 Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 119,60 mm
Bredd 88,50 mm
Djup 16,65 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Vit
RAL-kod 9010
Material Glas
Ytbehandling Blank

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion
Knappens hjälpfunktion kan aktiveras
Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Avsäkring Med demonteringsskydd
Temperatur Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa
kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras)
Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja