



75663592



**B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, vidro preto**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente Sim

**Dimensões**

Altura 119,60 mm

Largura 88,50 mm

Profundidade 16,65 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando 8

**Controlos e indicadores**

Com sinalizadores LED Sim

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

**Ecrã**

Com display Sim

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Texto**

Função Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato  
Com função de proteção de válvula  
Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável)  
Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim