



75663592



Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, černá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Rozměry

Výška 119,60 mm

Šířka 88,50 mm

Hloubka 16,65 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9005

Materiál Sklo

Povrchová úprava Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ano

Texty

Funkce Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkcí pokojového termostatu
S funkcí ochrany ventilu
Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat

Provozní režim Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty,
ochrana proti zamrznutí/přehřátí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty a/nebo externího
komunikačního objektu (parametrizovatelný vážený poměr)
Poskytování hodnoty vnitřní teploty prostřednictvím komunikačního objektu

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano