



75663592



## Tryckkn KNX 5-vip temp S.1 Vit

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering Infälld montering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Dimensioner

Höjd 119,60 mm  
Bredd 88,50 mm  
Djup 16,65 mm

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 8

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Svart  
RAL-kod 9005  
Material Glas  
Ytbehandling Blank

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Skärm

Med display Ja

#### Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostatfunktioner  
Med ventilskyddsfunktion  
Knappens hjälpfunktion kan aktiveras  
Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge  
Avsäkring Med demonteringsskydd  
Temperatur Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa  
kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras)  
Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja  
RoHS-överensstämmelse Ja