



75663593



**Tastensor berker B.IQ met therm. 3-v, edelstaal**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcities**

Met ruimtethermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 119,60 mm  
 Breedte 88,50 mm  
 Diepte 16,65 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 8

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur RVS  
 RAL-code 9022  
 Materiaal Metaal  
RVS  
 Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd  
 Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus  
 Beveiliging Met demontagebeveiliging  
 Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-  
object (waarderingsverhouding instelbaar)  
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-  
object

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja