



75663593



**Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ ušlecht. nerez. ocel**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Funkce**

S prostorovým termostatem Ano

**Rozměry**

Výška 119,60 mm

Šířka 88,50 mm

Hloubka 16,65 mm

**Vybavení**

Počet ovládacích bodů 8

**Ovládací prvky a indikátory**

S kontrolkou LED Ano

**Materiál**

Barva Nerezová ocel

Kód RAL 9022

Materiál Kov  
Nerezová ocel

Povrchová úprava Matná

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Obrazovka**

S displejem Ano

**Texty**

Funkce Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci pokojového termostatu  
S funkcí ochrany ventilu  
Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat

Provozní režim Provozní režimy regulace: komfortní pohotovostní režim, noční snížení teploty,  
ochrana proti zamrznutí/přehřátí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty a/nebo externího  
komunikačního objektu (parametrizovatelný vážený poměr)  
Poskytování hodnoty vnitřní teploty prostřednictvím komunikačního objektu

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano