



75663593



Tryckknapp, B.IQ, KNX, 3 vippor, RTR display, Rostfritt stål

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 119,60 mm
 Bredd 88,50 mm
 Djup 16,65 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Rostfritt stål
 RAL-kod 9022
 Material Metall
Rostfritt stål
 Ytbehandling Matt

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion
Knappens hjälpfunktion kan aktiveras
 Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
 Avsäkring Med demonteringskydd
 Temperatur Temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa
kommunikationsobjekt (förhållandet kan parametreras)
Tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja
 RoHS-överensstämmelse Ja