



75663594



## B.IQ Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw. aluminium

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Wysokość 119,60 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Materiał Aluminium

Wykończenie powierzchni Mat

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury  
Z funkcją ochrony zaworów  
Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów)  
Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Nie

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak