



75663594



Tastsensor berker B.IQ met therm. 3-v, aluminium

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Hoogte 119,60 mm
 Breedte 88,50 mm
 Diepte 16,65 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 8

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Aluminium
 RAL-code 9006
 Materiaal Aluminium
 Afwerking oppervlakte Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherm

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
 Met ventielbeschermingsfunctie
 Toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
 Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/
 warmtebeschermingsmodus
 Beveiliging Met demontagebeveiliging
 Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-
 object (waarderingsverhouding instelbaar)
 Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-
 object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja