



75663594



B.IQ - BP KNX 3 tec+termóst, alu

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Altura 119,60 mm
Largura 88,50 mm
Profundidade 16,65 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 8

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Alumínio
Código RAL 9006
Material Alumínio
Acabamento Mate

Ecrã

Com display Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato
Com função de proteção de válvula
Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção Com proteção contra desmantelamento
Temperatura Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável)
Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim