



75663599



Poussoir sensoriel B.IQ 3 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, blanc polaire mat

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 119,60 mm
 Largeur 88,50 mm
 Profondeur 15 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 8

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Blanc polaire
 Code RAL 9010
 Matière Thermoplastique
 Finition de la surface Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Textes

Function Pour fonctions de commutation, variation, store et température
Avec fonction protection de vanne
Fonctions d'aide activables

Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et
protection antigel/surchauffe

Protection Avec protection de démontage

Température Mesure de température par capteurs de température internes et/
ou objet de communication externe (rapport de pondération
paramétrable)
Fourniture de la valeur de mesure de température interne via l'objet de
communication

Durabilité

Conformité REACH Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui