



75663599



**Tastsensor berker B.IQ met therm. 3-v, kunststof polarwit mat**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met kamerthermostaat Ja

**Afmetingen**

Hoogte 119,60 mm

Breedte 88,50 mm

Diepte 15 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten 8

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Materiaal Thermoplast

Afwerking oppervlakte Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Met ventielbeschermingsfunctie  
Toets hulpfunctie kan worden geactiveerd

Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/  
warmtebeschermingsmodus

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Temperatuur Temperatuurmeting via interne temperatuursensor en/of extern communicatie-  
object (waarderingsverhouding instelbaar)  
Beschikbaar stellen van de interne temperatuurmeetwaarde via communicatie-  
object

**Duurzaamheid**

REACH conform Ja

RoHS conform Ja