



75663599



B.IQ Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw. biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 119,60 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 15 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury
Z funkcją ochrony zaworów
Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów)
Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak