



75663599



Β.Ι.Q ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΛΕΥΚΟ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Ναι
---------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	119,60 mm
Πλάτος	88,50 mm
Βάθος	15 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	8
--------------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Οθόνη

Με οθόνη	Ναι
----------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Θερμοκρασία	Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης) Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι