



13293505

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	154 mm
Širina	83 mm
Dubina	38 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima Sa adapterom za montažu i plombiranje Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid Za vertikalnu montažu
-------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da