



LFF4006058014

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	57 mm
Měření a	95 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Hnědá
Kód RAL	8014

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ano
------------	-----

Vhodné pro

LF 40x60	
----------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano